

TI-Nspire™ CX II Connect 指导手册

重要信息

除非在程序附带的《许可证》中明示声明，否则 Texas Instruments 不对任何程序或书面材料做出任何明示或暗示担保，包括但不限于对某个特定用途的适销性和适用性的暗示担保，并且这些材料均以“原样”提供。任何情况下，Texas Instruments 对因购买或使用这些材料而蒙受特殊、附带、偶然或连带损失的任何人都不承担任何责任。无论采用何种赔偿方式，Texas Instruments 的唯一且排他性义务不得超出本程序许可证规定的数额。此外，对于任何其他方因使用这些材料而提起的任何类型的索赔，Texas Instruments 概不负责。

© 2023 Texas Instruments Incorporated

Mac® 和 Windows® 是其各自所有者的商标。

实际产品可能与提供的图像有所差异。

表的内容

TI-Nspire™ CX II Connect 1

 TI-Nspire™ CX II Connect 快速入门 1

 使用 Google Drive 2

 截取计算器屏幕 5

 传送文件 6

 更新操作系统 8

一般信息 9

TI-Nspire™ CX II Connect

TI-Nspire™ CX II Connect 是基于 Web 的应用程序，提供计算机和 TI-Nspire™ CX II 图形计算器之间的连接。它允许您进行计算器屏幕截图，将 .tns 文件传送到计算器或从计算器进行传送，以及更新计算器上的操作系统。

系统要求

- 有效的互联网连接
- Web USB 已启用
- 访问共享内存、文件和剪贴板

注：有关最新的硬件，操作系统，浏览器和其他要求，请访问 [产品页面](#)。

支持的计算器


- TI-Nspire™ CX II
- TI-Nspire™ CX II CAS
- TI-Nspire™ CX II-T
- TI-Nspire™ CX II-T CAS
- TI-Nspire™ CX II-C CAS

TI-Nspire™ CX II Connect 快速入门

1. 打开兼容浏览器。
2. 在地址栏内输入 nspireconnect.ti.com。

如果出现提示，则点击**同意并继续**接受 Cookie，然后点击**接受**按钮同意 TI 条款和条件。


应用程序加载时将执行兼容性检查。如果发现任何问题，将显示一个页面，其中包含需要解决的问题信息。




- 在“让我们快速入门”页面加载后,将 TI-Nspire™ CX II 计算器连接到您的计算机。

注:如果您的计算机只有 USB-C 端口,则需要通过 USB-A 到 USB-C 适配器连接计算器。

- 点击**连接至计算器**。
- 在弹出窗口中,单击计算器的名称,然后单击**连接**。



主页将打开,显示三个可用选项:屏幕截图、文件传送和操作系统更新。



在网站上导航

连接计算器后,有两种方法可在 TI-Nspire™ CX II Connect 网站上导航:

- 链接到主页的每个页面左上角的 TI-Nspire™ CX II Connect 徽标
- 每个页面右上角的每个功能链接(主页和“让我们快速入门”页面除外)


注:如果您的计算器断开连接,然后重新连接(或连接另一台计算器),您将被重定向到“让我们快速入门”页面。

使用 Google Drive


注:此功能为可选项。如果您使用 Google 登录, TI 不保存您的任何用户数据。

要使用您的 **Google Drive** 帐户保存屏幕截图或传送 **tns** 文件：


1. 点击任意页面右上角的**使用 Google 登录**图标。




2. 在**使用 Google 登录**弹出窗口中，完成登录流程以连接至 **Google Drive**。



3. 当标准 **Google Account** 对话框显示提示时，选择复选框，授权对您的 **Google Drive** 的应用访问，以将文件传入至您的计算机，或将文件从计算机传出。




成功登录后，登录图标将显示绿色复选标记，然后可用于登出您的 **Google Drive** 帐户。




注: 使用 Google Drive 进行屏幕截图或文件传送时, 必须首先创建要在 Google Drive 中使用的文件夹。

断开 Google Drive 的 TI-Nspire™ CX II Connect


1. 在 Google Drive 中, 点击设置图标并选择**设置**。



2. 在**设置**对话框中, 点击**管理应用程序**。
3. 在列表中找到 TI-Nspire™ CX II Connect 应用程序, 然后点击 **选项 > 断开 Drive 连接**。



4. 在确认对话框中, 点击**断开**。




TI-Nspire™ CX II Connect 应用程序将从列表中移除。

5. 点击**完成**。

截取计算器屏幕

要截取计算器屏幕：

1. 导航到**屏幕截图**页面。



2. 单击**截取屏幕**按钮。

将会显示当前的计算器屏幕。

注：要截取另一个屏幕，请在计算器上进行必要的更改，然后再次单击**截取屏幕**按钮。

3. 点击以下其中一个按钮：



- 将当前屏幕复制到计算机剪贴板，并在其他应用程序中使用该图片。



- 将当前屏幕内容保存至计算机。




- 将当前屏幕内容保存至 Google Drive。

注: 使用 Google Drive 进行屏幕截图或文件传送时, 必须首先创建要在 Google Drive 中使用的文件夹。

传送文件

若要将文件传入至计算机或从计算机传出文件。

1. 导航至文件传送页面。




2. 点击传出计算器或传入计算器, 然后遵循以下相应说明。

注: 只能传送 .tns 文件。不会显示其他文件类型。此外, 计算器上的文件必须在“我的文档”文件夹内, 而非子文件夹内。

将文件从计算器传送至计算机

从计算器上“我的文档”文件夹选择一个或多个文件发送至计算机。

注: 选中或取消选中«1»全选«2»框, 以突出显示或清除所选文件。



要将文件传送至 Google Drive:

1. 单击**传送到 GOOGLE DRIVE**。
2. 点击您要保存文件的目标文件夹, 然后点击**选择**。

注: 使用 Google Drive 进行屏幕截图或文件传送时, 必须首先创建要在 Google Drive 中使用的文件夹。

注: 如果您传送 Google Drive 上已存在的文件, 这些文件将被自动覆盖。

3. 当显示**已发送文件**列表时, 您可以点击**发送更多文件**或**返回链接**, 以选择更多待传送文件。

若要将文件传送到计算机:


1. 点击**传送到计算机**。
2. 点击您要保存文件的目标文件夹, 然后点击**选择文件夹**。
3. 当提示让站点查看文件时, 单击**查看文件**。
4. 当提示保存目标文件夹的更改时, 点击**保存更改**。

注: 如果您要传送计算机上已存在的文件, 则将创建文件的副本, 并在文件名后附加编号。

5. 当显示**已发送文件**列表时, 您可以点击**发送更多文件**或**返回链接**, 以选择更多待传送文件。

将文件从计算机传送到计算器

1. 点击 **从 GOOGLE DRIVE 传出** 或 **从计算机传出**。



2. 定位并选择要传送的文件。

注: 如果您传送的是计算器上已存在的文件, 则会创建一个文件副本, 并在文件名中附加一个编号。

3. 当显示**已发送文件**列表时，您可以点击**发送更多文件**或**返回**链接，以选择更多待传送文件。

注：如果您传送的是计算器上已存在的文件，则会创建一个文件副本，并在文件名中附加一个编号。

4. 计算器屏幕将显示包含以下选项的提示：

打开 - 打开已传送文件。

转至 - 打开“我的文档”文件夹并突出显示已传送的文件。

确定 - 清除此提示。

注：如果您传送多个文件，则提示将仅适用于已传送的最后一个文件。

更新操作系统

更新计算器上的操作系统：

1. 导航到**操作系统更新**页面。

应用程序将检查计算器上的操作系统版本。如果有新版本可用，系统将提示您更新。



2. 单击**更新操作系统**按钮。

更新完成后，将显示一条确认消息。

一般信息

在线帮助

education.ti.com/eguide

选择您的国家, 获取更多产品信息。

联络 TI 支持部门

education.ti.com/ti-cares

选择您的国家, 获取技术和其他支持资源。

维修和保修信息

education.ti.com/warranty

选择您所在的国家/地区, 了解有关保修期限和条款或产品服务的信息。

保修期内不会影响您的法定权利。

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243